

Notice produit

Pack de 6 sachets de dessiccant pour Bambu Lab X1 P1S AMS



Pack de 6 sachets de dessiccant pour maintenir le filament au sec - idéal pour AMS

Ce dessiccant est parfait pour maintenir le filament au sec et le protéger de l'humidité. Dans l'AMS, 2 à 3 sachets suffisent pour environ 2 mois.

Utilisation du dessiccant :

- Retirez le film plastique des nouveaux sachets de dessiccant
- Placez les sachets aux emplacements prévus dans l'AMS
- Fermez le couvercle de l'AMS pour protéger le filament de l'humidité
- Assurez-vous que les languettes de verrouillage de l'AMS sont fermées pour l'isoler de l'air extérieur

Détails

- Quantité : 6 sachets de dessiccant
- Matériau : gel de silice
- Couleur : blanc
- Poids de l'emballage : 150 g
- Durée d'utilisation : env. 1 mois (2 sachets)

Contenu de la livraison

- 6 x 25 g de dessiccant

Caractéristiques

Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Compatibilité modèle	Universel

Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

EAN

4251755805396